

Garant

Barra de mandril de aço A.. SV95CL 95°, para pastilhas de corte reversíveis VC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 8/05mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261355 8/05
GTIN	4045197948076
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	5 mm
Comprimento total L	80 mm
Tamanho da placa	5 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	9,2 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Largura do pescoço L_4	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0501..
Código ISO do suporte	A08F SV95CR/L05
Altura de fixação L_2	7,5 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Comprimento da cabeça L_1	15 mm
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste D_s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5