

Garant**Suporte de aperto rotativo SVVCN 72,5°, para pastilhas de corte reversíveis VC., neutro****Dados do pedido**

Número do pedido	261317 8/07
GTIN	4045197948403
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Tamanho da placa	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Tamanho da haste	8 mm
Comprimento total L dos suportes neutros	125 mm
Código ISO do suporte	SVVCN 0808K07
Largura funcional L ₄ dos suportes neutros	4 mm
Projeção L ₁ dos suportes neutros	15 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	72,5 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200

659957 200

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6