

Pastilha de corte reversível por torneamento CCMT 09T308, para processamento médio, Wiper, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	260153 HB7020
GTIN	4045197948878
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,4 - 2 mm
Avanço f	0,15 - 0,3 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Tipo	HB7020
Óleo de corte	HM
Quebra-aperas	WSM
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar