

Garant**Paquímetro digital IP67 com saída de dados, Faixa de medição: 150mm****Dados do pedido**

Número do pedido	412690 150
GTIN	4045197949387
Classe de artigo	41A

Descrição**Modelo:**

Paquímetro digital IP67 com saída de dados. **Mostrador LCD bem legível e de grande contraste com dígitos de 11,5 mm de altura.** Duração muito longa da bateria com sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. Passados 20 minutos, o sistema passa automaticamente para o modo de poupança e basta um movimento simples do paquímetro para se ativar novamente. O valor medido e o ponto zero são guardados.

Caixa bicomponente com **superfície de Haptoprene de fácil preensão.** O paquímetro é à prova de água, refrigerantes, óleo e poeiras, inclusive com cabo de dados. As superfícies de medição são finamente esmeriladas. Com preset (predefinição da medição).

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948, interface do teclado n.º 498963.

Peça sobresselente:

Tampa da emissão de dados n.º 412237 tam. D, suporte da bateria n.º 412237 tam. B.

Descrição técnica

Calibração	A1
Leitura	0,0005 polegada
Faixa de medição	0 - 150 mm
Leitura comutável	mm/polegada

Comprimento do bico	40 mm
Leitura	0,01 mm
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Medidor de profundidade disponível	sim
medidor de profundidade	angular 3,7×1,3
Norma	ISO 13385
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,02 mm
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Prestações de serviços

Calibração Paquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 200	021000 200
Calibração DAkkSPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 200	021010 200

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Parafuso para suporte do limitador de profundidade	412236
Cobertura para paquímetro Tipo B	412237 B
Cobertura para paquímetro Tipo D	412237 D

Mola de deslizamento para paquímetro Tipo SPRING	412240 SPRING
Interface de tecladoUSB Tipo G2	498963 G2