

Garant**Paquímetro de profundidade digital IP67 com saída de dados, Faixa de medição: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	418682 150
GTIN	4045197949721
Classe de artigo	41A

Descrição**Versão:**

Mostrador LCD muito grande e com alto contraste com dígitos de 11,5 mm de altura.

Duração muito longa da bateria com sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. Passados 20 minutos, o sistema passa automaticamente para o modo de poupança e basta um movimento simples do paquímetro para se ativar novamente. O valor medido e o ponto zero são guardados. Caixa bicomponente com **superfície de Haptoprene de fácil preensão**. As superfícies de medição são finamente esmeriladas. Calha de medição à frente com um pino de medição fino e temperado, Ø 1,5 mm, 5 mm de comprimento. Com preset (predefinição da medição).

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Ponte adicional de 320 mm de comprimento n.º 418689, inserto de medição para medições de distância n.º 418630.

Cabo de dados n.º 498948, interface do teclado n.º 498963.

Descrição técnica

Faixa de medição	0 - 150 mm
------------------	------------

Ficha de dados

Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Secção transversal da régua de medição	16×3,5 mm
Calibração	A1
Leitura comutável	0,01 mm
Leitura comutável	0,0005 polegada
Número de pilhas incluídas	1
Comprimento da ponte	100 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD	11,5 mm
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Leitura comutável	mm/polegada
Função de predefinição	sim
Desativação automática	sim
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro de profundidade

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/418682-150>