

Garant**Braçadeira de haste variável, Tipo: 25****Dados do pedido**

Número do pedido	376410 25
GTIN	4045197953346
Classe de artigo	31M

Descrição**Modelo:**

Com base horizontal. Completamente preta niquelada com rebites cheios. Punho bicomponente ergonómico. Perda de proteção para parafuso de pressão. Completo com parafuso de encaixe preto niquelado.

Vantagem:

Função de compensação contínua para diferentes alturas da peça de trabalho. Consistentemente altas forças de aperto.

Descrição técnica

altura de fixação máxima	35 mm
Força de fixação	3000 N
Parafuso de compressão	M8×50 mm
compensação de altura automática S	13 mm
Tipo de produto	Grampos tipo torpedo