



X-ato com punho de dois componentes, com 3 lâminas de corte



Dados do pedido

Número do pedido	845020
GTIN	4045197438553
Classe de artigo	81B

Descrição

Versão:

Estender/retrair lâminas na guia de metal preciso. Lâminas de alta qualidade extremamente afiadas, com uma longa vida útil.

Punho bicomponente abaulado mas fino para trabalhos potentes e cortes precisos.

Revestimento de **Haptoprene** de fácil preensão e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Trabalhe com segurança, pois o risco de escorregar é minimizado mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. A lâmina bloqueia automaticamente. Com **3** lâminas de corte (semelhante a n.º 845010 tam. 10) de 8 estágios, **18 mm de largura**.

Peça sobresselente:

Para lâminas de substituição, ver n.º 845010 tam. 10 – 845019 tam. 50; 845021 tam. 10 e 845023 tam. 50.

Descrição técnica

Número de níveis de corte	8
Comprimento da lâmina	100 mm
Largura da lâmina	18 mm
Espessura da lâmina	0,5 mm
Comprimento do x-ato sem lâmina	160 mm
Tipo de produto	X-ato