

**Garant****X-ato universal com punho bicomponente com 3 lâminas, 9 mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 844920        |
| GTIN             | 4045197673008 |
| Classe de artigo | 81B           |

**Descrição****Modelo:**

Lâminas inseríveis / extensíveis em guia de metal preciso, bloqueadas automaticamente. Lâminas de alta qualidade extremamente afiadas, com uma longa vida útil. Pega fina e ergonómica **de 2 componentes** para trabalhos potentes e cortes precisos. Revestimento de **Haptoprene** de fácil preensão e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Trabalhe com segurança, pois o risco de escorregar é minimizado mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. A lâmina bloqueia automaticamente. Com 3 lâminas de encaixe (tam. 844910 10), 13 estágios, **9 mm de largura**.

**Descrição técnica**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Espessura da lâmina             | 0,4 mm |
| Largura da lâmina               | 9 mm   |
| Número de níveis de corte       | 13     |
| Comprimento do x-ato sem lâmina | 145 mm |
| Comprimento da lâmina           | 80 mm  |
| Tipo de produto                 | X-ato  |

**Acessórios**

844910 10

|  |            |
|--|------------|
| Conjunto de lâminas de corte de 10 peças, 9 mm<br>"experience" Número 10               |            |
| Conjunto de lâminas de corte de 10 peças, 9 mm "longlife"<br>Número 10                 | 844915 10  |
| Conjunto de lâminas de corte de 10 peças, 9 mm, ponta de<br>30° "experience" Número 10 | 844916 10  |
| Conjunto de lâminas de corte de 10 peças, 9 mm<br>"multisharp" Número 10               | 844917 10  |
| Conjunto de lâminas de corte de 10 peças, 9 mm, ponta de<br>30° "multisharp" Número 10 | 844918 10  |
| Caixa  | 845130     |
| Caixa de recolha, pequena  | 845135     |
| Auxiliar de corte Comprimento 600  | 845360 600 |