

**Garant****Fuso, Tipo: TR14I****Dados do pedido**

Número do pedido	361119 TR14I
GTIN	4045197953377
Classe de artigo	310

**Descrição****Modelo:**

Fuso trapezoidal para transmissão de potência ótima.  
O tensor de 5 eixos é montado modularmente. Os principais componentes são os módulos de fixação n.º 361105 – 361110, calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119, extensões de fuso n.º 361120 e mordentes superiores n.º 361123 – 361137.

**Utilização:**

TR14 e TR16 **para fixação exterior**, TR14I e TR16I **para fixação interior**.

**Indicado para:**

Módulos de fixação n.º 361105 a 361110.

**Acessórios especiais:**

Extensões do fuso n.º 361120, chave dinamométrica n.º 656050 120.

**Instrução:**

Peças sobresselentes para fusos n.º 361176, 361177 e 361178.

**Descrição técnica**

Tamanho da chave <sub>1</sub>	10
Tamanho da chave <sub>2</sub>	27
Comprimento L	201,1 mm
adequado para o código de cor	Xpent0
Ø exterior D	34 mm
Série	Xpent

Tipo de produto

Fuso

---

**Acessórios**

Fixação de fuso Xpent Tipo 0

361176 0

Porca Xpent Tipo 0

361177 0

Porca do eixo Xpent, completa com anel Tipo 0

361178 0