

Garant**Mordente superior de prensão, uma peça, para tipo: 100/32****Dados do pedido**

Número do pedido	361123 100/32
GTIN	4045197953391
Classe de artigo	310

Descrição**Modelo:**

Nível de aperto com 5 mm de altura e 3 mm de superfície de contacto.

Utilização:

Ideal para maquinagem pesada.

Indicado para:

Conjunto de tensores de 5 eixos N.º 361100 e módulos tensores N.º 361105 - 361110.

Material fornecido:

Incluindo parafusos de fixação.

Instrução:

Tipo GS com nível de aderência e nível de aperto liso

Descrição técnica

Comprimento l_1	3 mm
Altura h_1	3 mm
Altura do mordente h	40 mm
adequado para o código de cor	Xpent0
Comprimento do mordente l	60 mm
Largura do mordente b	100 mm
Altura h_2	3 mm

Comprimento l ₂	3 mm
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada