



Graminho com riscador ajustável horizontalmente, Altura de marcação: 300



Dados do pedido

Número do pedido	443720 300
GTIN	4045197953445
Classe de artigo	42D

Descrição

Versão:

Base forte e estável com superfície de apoio esmerilada. Com calha de medição ajustável com ajuste fino, lupa e parafuso de bloqueio. Leitura de 0,02 mm. O valor de leitura zero e a ponta de marcação são compatíveis com a superfície de apoio da base (opção de marcação a partir de "0"). As dimensões do desenho podem ser transferidas diretamente sem erros de cálculo. A agulha de marcação tem **ponta de metal duro e pode ser ajustada horizontalmente em 140 mm** (por exemplo, para áreas de difícil acesso). Agulha de marcação com design fino para marcações em ranhuras estreitas. A forma ergonómica do pé evita a colisão entre a agulha de marcação e a mão.

Descrição técnica

Comprimento da área dos pés	145 mm
Nónio	1/50 mm
Limite de erro	0,06 mm
Calibração	E1

Ficha de dados

Largura da área dos pés	105 mm
Secção transversal da coluna de medição	28x9 mm
Norma	Norma de fábrica
Material	Aço inoxidável, INOX
Tipo de produto	Altímetro e dispositivo de marcação

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/443720-300>