

Suporte de aperto rotativo PSSNR 45°, para pastilhas de corte reversíveis SN., direita, Tamanho da haste/placa: 16/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Alavanca articulada	259015 2
Comprimento da cabeça L ₁	26 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Código ISO do suporte	PSSNR/L 1616H12
Parafuso alavanca	259018 2
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1204..
Tamanho da haste	16 mm
Tamanho da placa	12 mm
Calço	259031 20
Largura funcional L ₄	20 mm
Comprimento total L	100 mm
Conjunto de molas	259044 2
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500