



Dados do pedido

Número do pedido	382001 125
GTIN	2050001944030
Classe de artigo	38D

Descrição

Modelo:

Design compacto e robusto com ímãs permanentes de neodímio. O princípio da “coroa neutra” suprime a dispersão magnética e previne forças indesejáveis de atração para cargas adjacentes. O desempenho constante é garantido graças ao corpo base feito de um único bloco sem cordões de solda. Um bloqueio bloqueia a alavanca e impede a libertação acidental da carga. Força de rutura certificada.

Utilização:

Manipulação e transporte rápidos e fáceis de materiais planos e redondos com segurança tripla.

Instrução:

Com olhal rotativo para grua.

Descrição técnica

espessura da parede do material mínima plana	20 mm
Medida D	79 mm
Medida F	133 mm
Medida A	69 mm
Medida G	30 mm

Peso	3,5 kg
Medida C	79 mm
Medida B	118 mm
Ø máximo redondo	300 mm
espessura da parede do material mínima redonda	10 mm
Carga máxima plana	125 kg
Medida E	66 mm
Carga máxima redonda	50 kg
Comprimento máximo plano	1000 mm
Tipo de produto	Íman de elevação de carga