



Dados do pedido

Número do pedido	382001 1500
GTIN	2050001944078
Classe de artigo	38D

Descrição

Modelo:

Design compacto e robusto com ímãs permanentes de neodímio. O princípio da "coroa neutra" suprime a dispersão magnética e previne forças indesejáveis de atração para cargas adjacentes. O desempenho constante é garantido graças ao corpo base feito de um único bloco sem cordões de solda. Um bloqueio bloqueia a alavanca e impede a libertação acidental da carga. Força de rutura certificada.

Utilização:

Manipulação e transporte rápidos e fáceis de materiais planos e redondos com segurança tripla.

Descrição técnica

espessura da parede do material mínima redonda	30 mm
Peso	66 kg
Carga máxima redonda	600 kg
Medida E	122 mm
Medida D	171 mm
Medida C	166 mm
Medida G	64 mm

Medida B	383 mm
espessura da parede do material mínima plana	45 mm
Medida F	330 mm
Carga máxima plana	1500 kg
Medida A	316 mm
Ø máximo redondo	500 mm
Comprimento máximo plano	3000 mm
Tipo de produto	Íman de elevação de carga