

Ficha de dados

SWISS TOOLS

Haste de Suporte de roscar cilíndrica, Ø D – medida A: 25-200mm



Dados do pedido

Número do pedido	320410 25-200
GTIN	2050001945174
Classe de artigo	36D

Descrição

Versão:

- Para operações de torneamento eficientes.
- Para processamento de rotação à esquerda e à direita.

Utilização:

Para alojamento de cabeças de corte intercambiáveis.

Nota:

Cabeças intercambiáveis adequadas, ver n.º 264826 – 264827.

Descrição técnica

Ø D	25 mm
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Haste de barra de mandrilar