

**Alojamento múltiplo VDI, Ø da haste d1: 30mm****Dados do pedido**

Número do pedido	319185 30
GTIN	4045197955043
Classe de artigo	32V

Descrição**Modelo:**

- HCR endurecido 58 ± 2 .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Descrição técnica

b_1	76 mm
l_1	60 mm
h_1	20 mm
h_2	29 mm
h_5	28 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 30
Largura da haste b_3	17 mm
b_2	35 mm

Ø da haste d ₁	30 mm
h ₆	38 mm
Tipo de produto	Alojamento múltiplo VDI