

Garant**Componentes para o armário de gavetas móvel Painel lateral de direção deslizante, Tipo: R27E****Dados do pedido**

Número do pedido	942948 R27E
GTIN	4045197526373
Classe de artigo	91H

Descrição**Modelo:**

Par de suportes de rodas – respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamento de esferas (Ø 100 mm) com travão de imobilização, respetivamente ligadas por uma travessa. **Observar o sentido de movimento das rodas.** Capacidade de carga de 600 kg com carga distribuída uniformemente.

Indicado para:

Suportes de rodas adequados para caixas de armário de ferramentas do grupo de produtos 94 (até 08/2019) com as **dimensões 36x27 E e 54x27 E**. Por motivos de segurança (risco de tombar), a altura útil máxima da caixa é de 900 mm. **Empurrar a partir do painel lateral.**

Instrução:

- **As gavetas em armários de ferramentas móveis têm de ser equipadas com um fecho individual de gaveta. Assim, as gavetas bloqueiam automaticamente ao fechar, de modo a prevenir que abram durante o transporte. Os fechos individuais de gaveta para gavetas do grupo de produtos 94 (até 08/2019) encontram-se no n.º 949605 na lista de peças sobresselentes.**
- **Em termos de capacidade de carga das rodas (600 kg), deve ser observado o peso próprio do armário.**
- **Deve ser observado o sentido e movimento pretendido das rodas.**

Descrição técnica

Tipo	R27E
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador	2
Ø da roda fixa	100 mm
Ø da roda orientável	100 mm
capacidade de carga máxima total	600 kg
Sentido de funcionamento	Direção da profundidade do armário
Tipo de produto	Punho