



Enrolador de mangueira de segurança, caixa de plástico Ar comprimido, Ø8×12 mm, Tipo: 10S



Dados do pedido

Número do pedido	080072 10S
GTIN	7391390327154
Classe de artigo	08A

Descrição

Modelo:

Enrolador de mangueira de segurança com **guia de mangueiras** e recolha controlada e forte. **Caixa de plástico** fechada, altamente resistente a quebras para uso em áreas sujeitas a sujidade e pó. Design compacto e montagem simples na parede ou no teto com **uma área de rotação de 180°**. **Mangueira de PU** com elevada resistência à abrasão adequada para caudais elevados e ligações de ar comprimido de aço.

Instrução:

Para acoplamento, ver n.º 080286.

Descrição técnica

Enrolador automático SCS	sim
Ø exterior da mangueira	12 mm
Ø interior da mangueira	8 mm
Material da mangueira	Poliuretano
Cor da caixa	azul
Ligação da saída	1/4 polegada

pressão de serviço máxima	16 bar
Ligação da entrada	1/4 polegada
Cor da mangueira	azul
Material da caixa	Plástico
Comprimento útil da mangueira	10 m
Largura da caixa	406 mm
Profundidade da caixa	190 mm
Altura da caixa	313 mm
adequado para	Ar comprimido
Atributo do nome do produto	Ø8×12 mm
Tipo de produto	Enrolador de mangueira

Acessórios

Acoplamento de segurançaRosca interior Rosca interior de ligação 1/2	080286 1/2
Acoplamento de segurançaRosca interior Rosca interior de ligação 1/4	080286 1/4
Acoplamento de segurançaRosca interior Rosca interior de ligação 3/8	080286 3/8