

Ficha de dados

STABILA



Nível de bolha de ar de alumínio com íman, Comprimento: 800



Dados do pedido

Número do pedido	467220 800
GTIN	4005069191795
Classe de artigo	46M

Descrição

Versão:

Corpo base com perfil retangular. Níveis de bolha de ar em vidro acrílico inquebráveis. Liga em metal leve extremamente resistente à corrosão.

Perfil retangular nervurado com duas superfícies de medição. As tampas das extremidades em borracha evitam que o aparelho deslize ao marcar. Com **ímanes potentes**.

Descrição técnica

Número de níveis de bolha verticais	1
Pega	não
Comprimento	800 mm
Número de níveis de bolha horizontais	1
Limite de erro na posição normal	0,5 mm/m
Limite de erro na medição acima da cabeça	0,75 mm/m
Íman	Íman permanente
Material da caixa	Liga metálica leve
Tipo de produto	Nível de bolha de ar