

**HOLEX****Mandril de corte de roscas de troca rápida M6 – M20, Ø da haste d: 40mm****Dados do pedido**

Número do pedido	319447 40
GTIN	4045197959683
Classe de artigo	32P

**Descrição****Modelo:**

Compensação elástica do comprimento, passagem suave através da bucha de guia de esferas.

**Norma:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Acessórios especiais:**

**Insertos de troca rápida** n.º 335420 – 335620.

**Descrição técnica**

Código de cor da haste VDI	VDI 40
Ø da haste d <sub>1</sub>	40 mm
Projeção L	86 mm
Compensação de comprimento pressão	12 mm
Compensação de comprimento tração	12 mm
Ø exterior do mandril D	54 mm
Tipo de produto	Mandril de corte de roscas VDI

