



Jogo de machos de roscar para máquina de furos cegos, vaporizado, para rosca métrica: M3-12



Dados do pedido

Número do pedido	146745 M3-12
GTIN	4045197959768
Classe de artigo	12K

Descrição

Modelo:

Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.

Composto por brocas de roscar para máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Índice:

Cada jogo de machos de roscar para máquina M3 – M12 n.º 135855

Descrição técnica

Revestimento	vaporizado
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Anel colorido	verde

Tipo de produto

Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	11	N
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado	12	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	8	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	7	P
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado	4	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	4	M
CuZn	condicionalmente adequado	12	N
Uni	adequado		
Óleo	adequado		

Acessórios

Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C M M10	135855 M10
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C M M12	135855 M12
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C M M3	135855 M3
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C M M4	135855 M4
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C M M5	135855 M5
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C M M6	135855 M6
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C M M8	135855 M8