

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273866 19/3
GTIN	4045197959805
Classe de artigo	21W

## Descrição

**Modelo:**

Com refrigeração Eco diretamente na aresta de corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

**Utilização:**

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

**Indicado para:**

Suporte n.º 274093 ou suporte de VDI n.º 319132 – 319133.

**Peça sobresselente:**

Bujão roscado n.º 279828 1.

**Atenção:**

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

**Instrução:**

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670. Conjunto composto por 2 lâminas, cada uma com um assento de pastilha.

## Descrição técnica

#Largura de incisão w	3 mm
Altura da lâmina h <sub>s</sub> para peças de Ø máximo	19 mm 40 mm
Altura h <sub>1</sub>	15,7 mm
Série	Eco

Comprimento total L	96 mm
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão