



Dados do pedido

Número do pedido	081321 5W
GTIN	2050001945921
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Lanternas de oficina LED em alumínio preto, incluindo interruptor basculante. Com eixo flexível revestido a borracha, incluindo base magnética. Lanterna de oficina LED de 5 Watt com ângulo de radiação focável 15 – 75°.

Modelo texto publicitário:

· **Ângulo de radiação 15 – 75°.**

Função:

IP63: Proporciona proteção contra água pulverizada, até 60° em relação à posição de operação normal e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Instrução:

Além da base magnética, estão disponíveis a pedido o grampo de rosca, o suporte de parede, o pé de mesa e o pé de suporte.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A energia elétrica
Ø da base magnética	83 mm
Tipo de proteção IP	IP 63

Fluxo luminoso	450 lm
Lâmpada intercambiável	não
Potência luminosa	5 W
Tensão nominal	250 V
Altura total	480 mm
Tipo de produto	Lâmpada de mesa/lâmpada de posto de trabalho