



## Dados do pedido

Número do pedido	081485 P7
GTIN	4058205009898
Classe de artigo	04B

## Descrição

### Modelo:

Linha de alto desempenho da LED LENSER para uso universal. Com teste de queda a partir de uma altura de 1 m.

A LED Lenser é um dos líderes tecnológicos em lanternas de bolso LED. Nas **caixas de alumínio à prova de salpicos de água**, todos os contactos são dourados e **lentes de alta qualidade** focam a luz de forma homogénea e com uma perda reduzida. Todas as lanternas de bolso de qualidade superior possuem o patenteado **Advanced Focus System**.

- **Advanced Focus System (AFS)**

**O Advanced Focus System combina lente e refletor para combinar as vantagens de ambos os sistemas. O resultado é uma excelente focagem de luz no foco, bem como um cone luminoso muito homogéneo e desfocado. Isto faz do AFS um dos melhores sistemas de focagem do mundo para lâmpadas LED.**

- **Rapid Focus**

**Os sistemas de focagem convencionais com um mecanismo rotativo têm normalmente de ser operados com as duas mãos. O Rapid Focus, pelo contrário, permite uma regulação rápida do cone luminoso com uma mão.**

### Função:

IPX4: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções, mas sem proteção contra corpos estranhos ou contacto.

### Material fornecido:

Inclui pilha n.º 081557 LR3.

## Descrição técnica

Peso	175 g
Número de pilhas incluídas	4

Designação do fabricante	P7
Advanced Focus System (AFS)	sim
Ø da cabeça	37 mm
Fluxo luminoso	450 lm
Tipo de proteção IP	IP X4
Fluxo luminoso nível 2	40 lm
Período de iluminação	25 h
Material fornecido com estojo de cinto	sim
Rapid Focus	sim
Período de iluminação 2	25 h
Comprimento total	130 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Tamanho internacional	LR3
Tipo de produto	Lanterna de bolso