

**Alicate de mecânico resistente, preto polido, comprimento total: 300mm****Dados do pedido**

Número do pedido	706665 300
GTIN	4010995407124
Classe de artigo	73D

Descrição**Modelo:**

Com cabeça particularmente fina e braços longos. Arestas de corte de alta resistência com moagem de precisão, cabeça em branco.

Arestas de corte temperadas por indução aprox. 64 HRC. Braço revestido com plástico.

Utilização:

Forma fina e estreita para virar cabos de ligação de difícil acesso

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.

Descrição técnica

Valores de corte de fio semiduro até Ø	3,8 mm
comprimento total	300 mm
Cabeça	estreito
Braço	comprido
Material	Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo
Superfície	brunido preto
Tipo de produto	Alicate de corte

