

 Atlas Copco

Aparafusadora de impacto pneumática, Tipo: W2411



Dados do pedido

Número do pedido	079171 W2411
GTIN	7322590051266
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

Potente aparafusadora de impacto.

Fluxo de ar de exaustão através da pega, possibilidade de inversão para **funcionamento à direita/esquerda**.

· **Bem equilibrada e ergonómica.**

Utilização:

Indicada para trabalhos de montagem leves.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

Modelo	Pistola
Ruído de trabalho	88 dB(A)

Altura	165 mm
Medidas do alojamento de ferramentas	3/8 polegada
Ø máximo do parafuso (8.8-12.9)	M10
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
quantidade de ar necessária máxima	678 l/min
Faixa de binário	13 - 80 Nm
vibração máxima conforme EN	7 m/s ²
Designação do fabricante	W2411
Peso	1 kg
n.º máximo de rotações	7000 r,p,m,
Comprimento	154 mm
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	□
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Tipo de produto	Aparafusadora