



Bucha com bloqueio radial Versão de metal, Tipo: 13-3/8



Dados do pedido

Número do pedido	342207 13-3/8
GTIN	4045197966018
Classe de artigo	32W

Descrição

Modelo:

- Buchas sem chave com bloqueio radial automático. Não é necessário bloqueio adicional (especialmente para perfuração de impactos).**
- Muito ergonómica, fácil de usar, suporte de chaves sextavadas.**
- Boa precisão de concentricidade.**
- Versão perfurada para rotação à direita e à esquerda. (rosca M5 ou M6).**
Chanfros de fixação em metal duro para redução de desgaste.

Descrição técnica

Tipo	13-3/8
Área de aperto	1,5 - 13 mm
Comprimento da cabeça de perfuração aberta	63 mm
capacidade máxima da máquina	1100 W
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	74 mm
Ø exterior	43,1 mm
Alojamento	3/8-24 polegada
Bloqueio radial	sim

Tipo de produto

Bucha sem chave