



Capacete de proteção BOP 74 R, Cor: YELLOW



Dados do pedido

Número do pedido	097801 YELLOW
GTIN	4017765057336
Classe de artigo	09K

Descrição

Modelo:

O **capacete polivalente de alto desempenho** em poliéster de fibra de vidro oferece uma elevada rigidez lateral e é indeformável, em especial, a altas temperaturas. Superfície de proteção grande devido à parte do pescoço alargada para baixo. O capacete tem uma elevada resistência ao envelhecimento e é insensível a químicos. Proteção contra salpicos de metal líquidos (MM) e deformação lateral (LD).

- **Cinta de 6 pontos, ajustável em altura**
- **Sem suporte**
- **Faixa de transpiração em pele natural**
- **Parte do pescoço alargada para baixo com goteira**
- **Com fecho rotativo**

Utilização:

Instalações com temperaturas elevadas, indústria química, locais de trabalho com elevada radiação UV.

Norma:

DIN EN 397

Especificação:

Proteção contra salpicos de metal líquidos (MM) e deformação lateral (LD).

Peça sobresselente:

N.º 097822 Faixas de transpiração em três versões.

Descrição técnica

Revestimento do vidro	resistente a substâncias químicas
Tamanho	53 - 61 cm
Peso	460 g
Regulação do alcance	Fecho rotativo
Propriedades do capacete	Proteção contra deformação lateral
Propriedades do capacete	Proteção contra salpicos de metal líquidos
Propriedades do capacete	Propriedade de proteção até 150 °C
Material do capacete	Poliéster de fibra de vidro UP-GF
Norma	DIN EN 397
Tipo de produto	Capacete de proteção

Acessórios

Tira anti-transpiração Tipo HT	097822 HT
Tira anti-transpiração Tipo L	097822 L
Tira anti-transpiração Tipo SL	097822 SL