



Dados do pedido

Número do pedido	860750 160
GTIN	4008158027234
Classe de artigo	83K

Descrição

Modelo:

Barra deslizante e aro fixa de **magnésio** (fundido), **de alta resistência e extremamente leve**. Calha de aço sem revestimento trefilado, galvanizado. Alavanca de aperto, placa de pressão móvel e linguete de bloqueio **de plástico reforçado com fibra de vidro, à prova de quebra**. Suporte fixo com tampa de plástico removível, incluindo prisma transversal para fixação de peças redondas. Alavanca de aperto com segmento de roquete de bloqueio automático. Abra utilizando o fecho de libertação.

Utilização:

Para fixação rápida e sem esforço **com pressão de aperto média**.

Descrição técnica

Secção transversal da corrediça	20x5 mm
Peso	0,29 kg
Largura de aperto	160 mm
Alcance	80 mm
Tipo de produto	Grampo

