



## Dados do pedido

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 086452 M12X1,75 |
| GTIN             | 2050001949127   |
| Classe de artigo | 08Y             |

## Descrição

### Modelo:

Anel de elevação compacto e de alta resistência para enroscar. Rotativo em 360° e orientável em 180°.

### Instrução:

**SF 5:1 = fator de segurança 5.**

**SF 4:1 = fator de segurança 4.**

## Descrição técnica

|  |       |
|--|-------|
| Altura da cabeça do parafuso A           | 33 mm |
| Alcance do olhal E                       | 27 mm |
| Ø da cabeça do parafuso C                | 30 mm |
| Largura do olhal de elevação giratório G | 53 mm |
| Espessura do olhal F                     | 14 mm |
| Tamanho da chave de sextavado interior S | 8 mm  |
| Distância do olhal da nervura central D  | 38 mm |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Altura da nervura central B    | 30 mm            |
| Comprimento da rosca L         | 21 mm            |
| Ø da rosca                     | M12×1,75         |
| Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 1,3 t            |
| Capacidade de carga WLL SF 5:1 | 1,05 t           |
| Tipo de produto                | Anel de elevação |