



## Dados do pedido

Número do pedido	086452 M8X1,25
GTIN	2050001944597
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Anel de elevação compacto e de alta resistência para enroscar. Rotativo em 360° e orientável em 180°.

### Instrução:

**SF 5:1 = fator de segurança 5.**

**SF 4:1 = fator de segurança 4.**

## Descrição técnica

Altura da cabeça do parafuso A	33 mm
Espessura do olhal F	14 mm
Ø da cabeça do parafuso C	30 mm
Largura do olhal de elevação giratório G	53 mm
Comprimento da rosca L	15 mm
Alcance do olhal E	27 mm
Altura da nervura central B	30 mm

Distância do olhal da nervura central D	38 mm
Tamanho da chave de sextavado interior S	8 mm
Ø da rosca	M8×1,25
Capacidade de carga WLL SF 5:1	0,4 t
Capacidade de carga WLL SF 4:1	0,5 t
Tipo de produto	Anel de elevação