



## Dados do pedido

Número do pedido	086452 M20X2,5
GTIN	2050001944856
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Anel de elevação compacto e de alta resistência para enroscar. Rotativo em 360° e orientável em 180°.

### Instrução:

**SF 5:1 = fator de segurança 5.**

**SF 4:1 = fator de segurança 4.**

## Descrição técnica

Altura da cabeça do parafuso A	45 mm
Espessura do olhal F	17 mm
Ø da cabeça do parafuso C	45 mm
Comprimento da rosca L	30 mm
Tamanho da chave de sextavado interior S	8 mm
Largura do olhal de elevação giratório G	76 mm
Distância do olhal da nervura central D	53 mm

Alcance do olhal E	38 mm
Altura da nervura central B	40 mm
Ø da rosca	M20×2,5
Capacidade de carga WLL SF 5:1	2,5 t
Capacidade de carga WLL SF 4:1	2,5 t
Tipo de produto	Anel de elevação