



## Dados do pedido

Número do pedido	086452 M30X3,5
GTIN	2050001944894
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Anel de elevação compacto e de alta resistência para enroscar. Rotativo em 360° e orientável em 180°.

### Instrução:

**SF 5:1 = fator de segurança 5.**

**SF 4:1 = fator de segurança 4.**

## Descrição técnica

Tamanho da chave de sextavado interior S	14 mm
Largura do olhal de elevação giratório G	115 mm
Ø da cabeça do parafuso C	60 mm
Espessura do olhal F	25 mm
Alcance do olhal E	55 mm
Distância do olhal da nervura central D	83 mm
Altura da nervura central B	55 mm

Altura da cabeça do parafuso A	62 mm
Comprimento da rosca L	45 mm
Ø da rosca	M30×3,5
Capacidade de carga WLL SF 5:1	6 t
Capacidade de carga WLL SF 4:1	6,3 t
Tipo de produto	Anel de elevação