



Dados do pedido

Número do pedido	081148 CEE1
GTIN	4007123667604
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Tomada de saída com tampas de fecho automático. **Distribuidor de corrente em plástico altamente resistente a quebras** com um dispositivo de enrolamento para acondicionamento do cabo.

As 3 tomadas com contacto de proteção estão ligadas em três fases.

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descrição técnica

Cor do cabo	preto
Número de tomadas 400 V/16 A	1
Comprimento do cabo	2 m

Número de tomadas 250 V	3
Classe do cabo (elétrico)	H07RN-F
Altura	360 mm
Profundidade	120 mm
Largura	200 mm
Estrutura do cabo (elétrico)	5G1,5
Tipo de proteção IP	IP 44
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de conector de entrada	F
Tipo de produto	Distribuidor de energia