



Dados do pedido

Número do pedido	085931 22
GTIN	5012095615118
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.
- Resistência à corrosão e proteção de superfície devido à superfície revestida de borracha.
- O revestimento de borracha aumenta as forças de retenção laterais.
- Núcleo magnético em neodímio.

Utilização:

Em superfícies pintadas, sem riscar ou escorregar.

Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

Descrição técnica

Rosca	M4 mm
Altura com rosca	6 mm
Força de retenção nominal	50 N
Altura	6 mm
Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

Acessórios

Conjunto de camarões com rosca exterior 10 peças Rosca
M4

085921 M4