



## Dados do pedido

Número do pedido	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

Lanterna de bolso LED recarregável em alumínio anodizado com bateria, LED de 3 níveis, **comutável para luz UV, cabeça rotativa em 90°** e base magnética. A mais recente tecnologia LED com excelente potência luminosa.

· **Cobertura do botão de pressão em borracha.**

### Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

### Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C.

## Descrição técnica

Capacidade da bateria	2,6 Ah
Fluxo luminoso nível 2	300 lm
Tipo de proteção IP	IP 54
Fluxo luminoso	450 lm
Período de iluminação	2 - 8 h
Ø da cabeça	29 mm
Comprimento de onda da radiação UV	395 nm
Número de baterias incluídas	1
Comprimento total	158 mm

Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Fluxo luminoso nível 3	120 lm
Tipo de produto	Lanterna de bolso