

3M

Disco abrasivo de lamelas 969F Cubitron™ II, prato de tecido de vidro cônico, Ø 115 mm, Granulometria: 40



Dados do pedido

Número do pedido	565503 40
GTIN	4054596196100
Classe de artigo	53F

Descrição

Modelo:

Revestido com grão de cerâmica **moldado com precisão Cubitron™ II** para um **desempenho de abrasão máximo e longa vida útil**.

Ideal para retificação de superfície.

Utilização:

Ideal para **retificação a frio rápida** de aços difíceis de cortar com retificadoras angulares potentes.

Descrição técnica

Descrição da forma	inclinado
Ø do furo	22,23 mm
Granulometria	40
Ø do disco	115 mm
Série	Cubitron™ II

Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 115 mm
otimizado para material	Aço
otimizado para material	INOX
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
seco	adequado		