

**HOLEX****Grampo paralelo (mão de aperto), Tipo: 25****Dados do pedido**

Número do pedido	861900 25
GTIN	4045197167514
Classe de artigo	82C

**Descrição****Modelo:**

Com eixo roscado trapezoidal e 2 blocos de aperto giratórios. Cada um dos blocos de fixação tem 3 superfícies lisas e uma superfície com um prisma cruzado e, por isso, são universalmente aplicáveis para **fixar uma grande variedade de peças de trabalho**.

**Utilização:**

Para **fixação** interna e **externa** de várias formas de peça de trabalho.

**Material:**

Eixo e blocos de aperto de aço, polido.

**Descrição técnica**

força de fixação máxima	1000 N
Largura de aperto para tração b	20 - 48 mm
Profundidade de aperto c	15 mm
Largura de aperto para pressão a	0 - 25 mm
Tipo de produto	Grampo

