

HOLEX**Grampo paralelo (mão de aperto), Tipo: 75****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 861900 75 |
| GTIN | 4045197167538 |
| Classe de artigo | 82C |

Descrição**Modelo:**

Com eixo roscado trapezoidal e 2 blocos de aperto giratórios. Cada um dos blocos de fixação tem 3 superfícies lisas e uma superfície com um prisma cruzado e, por isso, são universalmente aplicáveis para **fixar uma grande variedade de peças de trabalho**.

Utilização:

Para **fixação** interna e **externa** de várias formas de peça de trabalho.

Material:

Eixo e blocos de aperto de aço, polido.

Descrição técnica

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Profundidade de aperto c | 50 mm |
| Largura de aperto para pressão a | 0 - 75 mm |
| força de fixação máxima | 2500 N |
| Largura de aperto para tração b | 40 - 115 mm |
| Tipo de produto | Grampo |

