



## Dados do pedido

Número do pedido	073205 GLI18300
GTIN	3165140876193
Classe de artigo	03B

## Descrição

### Modelo:

Robusta lanterna LED com bateria 18 V com cabeça da lanterna flexível. 6 LEDs de grande intensidade luminosa com 300 lúmenes e um período de iluminação muito longo.

Aplicação flexível graças a várias posições de iluminação.

### Material fornecido:

**Lanterna de bateria sem bateria e sem carregador.**

### Instrução:

Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851– 073866.

## Descrição técnica

Tensão da bateria	18 V
Designação do fabricante	GLI 18V-300
Número de baterias incluídas	0
Tipo de bateria	lão de lítio
Peso sem bateria	300 g
Fluxo luminoso	300 lm

Lâmpada	Módulo LED
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Zona ATEX	nenhum
Atributo do nome do produto	18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Tipo de produto	Lanterna de trabalho

## Acessórios

Bateria de íões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B18	073853 B18
Bateria de íões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B18	073851 B18
Carregador de bateria Tipo 1880CV	073866 1880CV