



## Aparafusadora de impacto sem fio 18 V, Tipo: M18ONEFF34



### Dados do pedido

Número do pedido	074010 M18ONEFF34
GTIN	4058546029029
Classe de artigo	03L

### Descrição

#### Versão:

**Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente** e robusta com **motor EC sem escovas POWERSTATE™**, longa vida útil do motor e elevada eficiência energética. **Carcaça da transmissão de metal** estável e **punho central ergonômico com revestimento macio**.

Indicador do nível de carga da bateria, iluminação LED da área de trabalho. Com funcionamento à direita/esquerda e comando eletrônico da velocidade. **Eletrônica REDLINK PLUS™** – gestão de desempenho única:

- **Com motor de acionamento do sistema de comunicação – bateria.**
- **Com proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.**

O DRIVE CONTROL™ permite uma troca rápida entre 4 níveis de comutação com diferentes ajustes de velocidade e de binário. A aparafusadora de impacto sem fio com anel de pressão fornece um binário de aperto de até 1627 Nm e substitui as ferramentas com fio e pneumáticas. O DRIVE CONTROL permite uma troca rápida entre 4 níveis de comutação com diferentes ajustes de velocidade e de binário.

- **Design compacto.**
- **Nível 4 para um misto ideal de potência e precisão ao desapertar parafusos.**
- **Binário potente de 1627 Nm.**
- **Alojamento de anel de pressão de 3/4 polegada.**

- **Aplicação ONE KEY™ para a individualização dos ajustes da ferramenta.**
- **A ONE KEY™ Tool-Tracker & Security permite, entre outros, indicar a última posição do aparelho.**

**Versão do texto publicitário:**

**Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente e robusta com motor EC sem escovas POWERSTATE™, longa vida útil do motor e elevada eficiência energética.**

**Vantagem:**

DRIVE CONTROL™.

**Material fornecido:**

Inclui 2x bateria de íões de lítio, carregador, HD Box, clipe de cinto.

**Nota:**

Pode encontrar baterias sobresselentes e acessórios adequados a partir do n.º 073808.

## Descrição técnica

Capacidade da bateria	5 Ah
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
Número de batidas 2.º nível	0 - 1850 r,p,m,
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
binário máximo 3.º nível	1627 Nm
binário máximo 4.º nível	1627 Nm
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	quadrado exterior
binário máximo 1.º nível	250 Nm
Ø máximo do parafuso (8,8 – 12,9)	M33
Designação do fabricante	M18ONEFHWF34-502X
utilização típica	Heavy Duty
Peso	3,2 kg
Número de batidas 3.º nível	0 - 2400 r,p,m,
Número de batidas 4.º nível	0 - 2400 r,p,m,
Tensão da bateria	18 V
Número de batidas 1.º nível	0 - 850 r,p,m,
binário máximo 2.º nível	500 Nm
Medidas do alojamento de ferramentas	3/4 polegada
Ligação de aplicações	OneKey

Número de baterias incluídas	2
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Aparafusadora de impacto

## Acessórios

Sistema de lítio M18B5 Tipo de bateria MB18	073816 MB18
Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C
Carregador de bateria Tipo M1218FC	073840 M1218FC