

Ansell**Par de luvas HyFlex® 11-542, Tamanho das luvas: 7****Dados do pedido**

Número do pedido	094568 7
GTIN	10076490449558
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

HyFlex® 11-542. Luva com proteção contra corte extremamente elevada da classe F. Construção leve especial para elevado conforto e boa mobilidade dos dedos. As costas da mão são respiráveis e o revestimento de nitrilo resistente à sujidade permite o manuseamento temporário de objetos quentes até 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	7
sem silicone	sim
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas de proteção contra corte

Índice	1
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	Adequado para ecrã tátil
Propriedades das luvas	sem silicone
Tecnologia de tricotagem	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
material de suporte	INTERCEPT™
Revestimento	Nitrilo
Material	Nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
Cor	preto
Norma	EN 407
Peso	30,9 g
Calor de contacto até	100 °C
Comprimento	213 mm
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	F
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte