



## Aparafusadora com desconexão automática dinamométrica com ParameterControl Aparafusadora de barra angular, Tipo: 71126660



### Dados do pedido

Número do pedido	071120 71126660
GTIN	4014586887920
Classe de artigo	03F

### Descrição

#### Modelo:

As **aparafusadoras com desconexão automática FEIN ACCU TEC** são concebidas para as mais altas exigências em termos de **aparafusamentos precisos na produção em série**.

- **Motores EC sem escovas com uma durabilidade muito superior e custos de manutenção até 80% menores.**
- **Atraso de religação após o aparafusamento, para evitar "reaparafusamento".**
- **Bloqueio de religamento se a carga da bateria não for suficiente para o processo de aparafusamento.**
- **Tolerâncias de aperto reduzidas para uma qualidade elevada do aparafusamento.**
- **Binários de aperto precisos e constantes, independentemente do caso de aparafusamento.**
- **Aparafusadoras testáveis, valor CmK > 1,67 ± 10% (com base em 6 Sigma) conforme ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

**O binário de desaperto é 25% superior ao binário de aperto.**

Aparafusadora dinamométrica com desconexão automática com ParameterControl para a programação fácil e individual no PC usando um adaptador de programação (n.º 071135 tam. 92604163).

**Parâmetros livremente programáveis:** rotação, sentido de rotação, ângulo de rotação, limiar de binário e tempo.

Até 5 passos de programa. Ajuste exato ao caso de aparafusamento correspondente.

**Desligamento final por acoplamento mecânico.** Ideal para a otimização de processos e tempos.

**Aparafusadora com desconexão automática para bateria de íões de lítio. Sem manutenção** até 500 000 aparafusamentos.

**Material fornecido:**

É fornecido apenas a aparafusadora, **sem bateria, carregador, ferramenta de ajuste e cabeça angular**. Bateria, carregador, ferramenta de ajuste e cabeça angular devem ser encomendados especificamente para o aparelho.

**Instrução:**

Para baterias e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073832.

Os comprovadores dinamométricos encontram-se a partir do n.º 654300. Para sensores de binário/ângulo de rotação, ver n.º 654381. Serviço de pré-ajuste do binário a pedido.

## Descrição técnica

Design do motor	Motor EC sem escovas
Modelo	Aparafusadora de barra angular
Designação do fabricante	ASW 18-6 PC
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Fein tipo E 12 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Fein tipo E 18 V
Tensão da bateria	12 V
Tensão da bateria	18 V
Faixa de binário	1,2 - 6 Nm
Peso com bateria	1 kg
Tipo de bateria	lão de lítio
Faixa de rotação	100 - 1340 r,p,m,
cabeça angular adequada	071133 18020; 21020; 14010
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Aparafusadora

## Acessórios

Ferramenta de ajuste ACCU TEC Tipo ESTW	071119 ESTW
Cabeça angular para ASW 18 Tipo 18020	071133 18020
Cabeça angular para ASW 18 Tipo 21020	071133 21020

Adaptador de programação Tipo 92604163	071135 92604163
Bateria de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria FE18	073835 FE18
Bateria de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria FE18	073837 FE18
Testador eletrônico de chaves de parafusos dinamométricas“TST” binário máximo 10	654300 10
Testador eletrônico de chaves dinamométricas“TTT”	654340