

HOLEX**Fresa rotativa Dentado INOX – grosso, HM, Tipo: A1020****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 547250 A1020 |
| GTIN | 4045197973894 |
| Classe de artigo | 52D |

Descrição**Modelo:**

A inovadora geometria dos dentes permite **um desempenho de corte de aparas muito elevado**, mantendo ao mesmo tempo **um funcionamento suave e uma boa capacidade de controlo**. Excelentes formação de aparas e resultados de superfície, entrada reduzida de calor no material (sem cores de recozimento). Ø da haste 6 mm.

Utilização:

Otimizado para o processamento de **aços austeníticos, resistentes a oxidação e ácido**, ligas de titânio macias e metais não ferrosos.

Descrição técnica

| | |
|---------------------------|----------------|
| Descrição da forma | Cilindro |
| Grau de finura do dentado | grosso |
| Ø da cabeça | 9,6 mm |
| Abreviatura do dentado | INOX |
| Comprimento total | 64 mm |
| Ø da haste | 6 mm |
| Comprimento da cabeça | 19 mm |
| Série | Dentado INOX |
| Óleo de corte | HM |
| Tipo de produto | Fresa rotativa |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Alu Mg | condicionalmente adequado | | |
| INOX | adequado | | |
| Ti | condicionalmente adequado | | |
| CuZn | condicionalmente adequado | | |