



## Fresa rotativa Dentado INOX – grosso, HM, Tipo: L1020



### Dados do pedido

Número do pedido	547250 L1020
GTIN	4045197973993
Classe de artigo	52D

### Descrição

#### Modelo:

A inovadora geometria dos dentes permite um desempenho de corte de aparas muito elevado, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento suave e uma boa capacidade de controlo. Excelentes formação de aparas e resultados de superfície, entrada reduzida de calor no material (sem cores de recozimento). Ø da haste 6 mm.

#### Utilização:

Otimizado para o processamento de **aços austeníticos, resistentes a oxidação e ácido**, ligas de titânio macias e metais não ferrosos.

### Descrição técnica

Ø da cabeça	10 mm
Grau de finura do dentado	grosso
Comprimento total	65 mm
Abreviatura do dentado	INOX
Ø da haste	6 mm
Descrição da forma	Cone redondo
Comprimento da cabeça	20 mm
Série	Dentado INOX
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Fresa rotativa

---

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Alu Mg	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		