

# AEG

## Berbequim aparafusador sem fio, Tipo: BS18C2X



### Dados do pedido

Número do pedido	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Classe de artigo	07A

### Descrição

#### Modelo:

#### Berbequim aparafusador sem fio AEG

- Berbequins aparafusadores de 2 velocidades sem fio robustos e práticos com funcionamento à direita/esquerda.
- Bucha de aperto rápido FIXTEC com bloqueio de fuso.
- Pega com apoio Softgrip para um elevado conforto do utilizador.
- Iluminação LED da área de trabalho.
- Ajuste de binário de 23 níveis mais nível de perfuração.
- Bucha de aperto rápido de 13 mm.
- Motor de 4 polos para o máximo desempenho num design compacto.

#### Modelo texto publicitário:

- Berbequins aparafusadores de 2 velocidades sem fio robustos e práticos com funcionamento à direita/esquerda.
- Bucha de aperto rápido FIXTEC com bloqueio de fuso.
- Pega com apoio Softgrip para um elevado conforto do utilizador.
- Ajuste de binário de 23 níveis mais nível de perfuração.
- Bucha de aperto rápido de 13 mm.

#### Vantagem:

Ajuste de binário de 23 níveis.

**Material fornecido:**

Inclui 2× baterias 2,0 Ah, carregador, mala de transporte.

**Instrução:**

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073820 e n.º 073846 - n.º 073848.

Para carregadores e conjuntos básicos adequados, ver n.º 073841 e n.º 073844.

**Descrição técnica**

Capacidade da bateria	2 Ah
Ø máximo da broca espiral em madeira	45 mm
Peso	1,7 kg
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
Tensão da bateria	18 V
embalagem	Mala de transporte
utilização típica	Strong
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Designação do fabricante	BS 18 C2X
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	0 - 450 r,p,m,
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	1800 r,p,m,
binário máximo duro	50 Nm
Design do motor	Motor de 4 polos
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	AEG tipo B 18 V
Número de baterias incluídas	2
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
indicado para material	Madeira
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Berbequim aparafusador
USP1	18 V

USP2

Bucha de aperto rápido  
FIXTEC, com Softgrip

---

**Acessórios**

Carregador de bateria Tipo BL1418	073841 BL1418
Adaptador angular para aparafusadora Tipo OSD2	073920 OSD2
Adaptador angular para aparafusadora Tipo WB1	073920 WB1