

**Dureza da ponta montada J fino, AW-CER, Tipo: ZY1020****Dados do pedido**

Número do pedido	551796 ZY1020
GTIN	4007220898550
Classe de artigo	55E

Descrição**Modelo:**

As **pontas de esmerilar PFERD** (com certificado OSA e testadas de acordo com a norma EN 12 413) são especialmente adequadas para as aplicações específicas indicadas e para a maior variedade possível de aplicações no que diz respeito ao grau de dureza, ao aglomerado, aos tipos de grão e aos tamanhos de grão. A concentricidade exata garante um trabalho sem vibrações, protegendo, assim, as pessoas, a máquina e a peça de trabalho. As pontas de esmerilar PFERD estão universalmente concebidas para **arestas e retificação de superfície** e caracterizam-se pelo máximo desempenho de desbaste combinado com uma longa vida útil e qualidade da superfície uniforme na peça de trabalho.

Ponta de esmerilar com **grão misto (AW-CER)** em **dureza J**. Combinação de ligação suave de **corindo nobre branco** e **corindo sinterizado microcristalino cerâmico** com elevada autoafiação para um alto desempenho de desbaste consistente com comportamento de retificação sem aquecer (designação Pferd AWCO). **Fina**, grão 80.

Utilização:

Para o processamento de superfícies de superligas difíceis de cortar, como **materiais de titânio**, **ligas de níquel** e **cobalto**, bem como **aço temperado**.

Velocidade de corte recomendada 30 – 50 m/s.

Descrição técnica

Abrasivo	Grão de cerâmica (CER)
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Atributo do nome do produto	AW-CER
Tipo de produto	Ponta de esmerilar

