

3M

Dados do pedido

Número do pedido

083784 GPH

GTIN

Classe de artigo

08M

Descrição

Modelo:

Fita adesiva de alto desempenho **dupla-face** feita de adesivo acrílico puro (VHB™) para ligações permanentemente firmes. Forte fixação imediata, grande resistência a temperaturas, intempéries, UV e solventes. Excelente função de vedação, proporciona amortecimento de vibrações. A **3M™ GPH-110GF** é adequada para metais, temperaturas elevadas e antes do revestimento a pó.

Utilização:

Adequada para metais, superfícies pintadas, madeira pintada, vidro, cerâmica e vários plásticos. Para utilização no interior e no exterior.

Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Outras fitas VHB™ da 3M™ com diferentes espessuras e comprimentos estão disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Designação do fabricante

GPH-110GF

Espessura

1,1 mm

Largura	19 mm
Cor	cinzento
Comprimento	3 m
Material da cobertura	Filme PE impregnado com silicone
Humidade do armazém	40 - 65 %
Temperatura de armazenamento	16 - 25 °C
Força de aderência em aço	3,7 N/mm
Capacidade de alongamento	300 %
resistente à temperatura até	150 °C
Tipo de fita adesiva	duplo
Aplicação	Vedar
Aplicação	Montar
Aplicação	Fixar
material de suporte	PE
Massa adesiva	Acrilato
Particularidade	resistente à humidade
Particularidade	macio
Particularidade	resistente a altas temperaturas
Particularidade	amortecedor
Particularidade	resistente a cortes
Validade mínima	24 Monatmês
Tipo de produto	Fita adesiva