

## Par de luvas ActivArmr Hycron® 27-607, Tamanho das luvas: 10



### Dados do pedido

Número do pedido	094430 10
GTIN	10076490498808
Classe de artigo	04P

### Descrição

#### Modelo:

Série ActivArmr Hycron®. **Luva resistente** em jersey de algodão com revestimento de nitrilo para aplicações exigentes. Elevada resistência a materiais afiados e abrasivos. Mais forte e mais flexível do que o PVC, dura três vezes mais do que luvas pesadas de couro. **Bloqueio eficaz da massa lubrificante e do óleo.** Especialmente indicada para peças fundidas grossas, peças moldadas de plástico, aço em barra, chapa, cabos de alto desempenho, materiais de construção, madeira em bruto.

Com punho tricotado e revestimento de 3/4 para melhor respirabilidade.

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

#### Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

### Descrição técnica

Forma de ajuste	bom
Tamanho das luvas	10

Boa aderência em molhado	bom
Aderência com óleo	bom
Capacidade de respiração	moderado
Proteção térmica	não disponível
sem silicone	sim
Sensibilidade tátil	moderado
Sem DMF	não
Material do revestimento	Nitrilo
Série	Hycron®
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Índice	1
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	sem látex
EN 388	4221X
material de suporte	Algodão
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	Revestimento de 3/4
âmbito	Heavy Duty
Comprimento	246 mm
Cor	azul
Peso	57 g
Utilização	reutilizável
Material	Nitrilo
Tipo de produto	Luvas multiusos