

Garant**Ferramentas de rotação e perfuração "5 em 1" 1,5xD, esquerda, Ø DC: 11mm**

Dados do pedido

Número do pedido	268464 11
GTIN	4045197975218
Classe de artigo	21K

Descrição

Modelo:

Com refrigeração interna.

Haste cilíndrica.

Utilização:

Faceamento, torneamento longitudinal, perfuração, torneamento longitudinal interno, escareamento.

Instrução:

- **Selecionar os maiores raios de canto possíveis.**
- **Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).**

Descrição técnica

Ø nominal D	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 32
Comprimento útil L ₁	16,5 mm
Tolerância de Ø do furo D	0/+0,27 mm
Pastilha de corte reversível n.º 268472 – 268496	WCHX 0602..
Ø haste D _s	16 mm
Comprimento total L	100 mm
Série	"5 em 1"
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Barra de mandrilar